

**Clé à têtes mobiles, Ouverture: 10X11 mm****Données de commande**

N° commande	621405 10X11
GTIN	4045197717320
Classe d'article	62C

Description**Exécution:**

Forgées; ouvertures à tolérances serrées; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.

Têtes mobiles (réglables jusqu'à 200°).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé, finition polie.

Longueur de clé L: 202 mm

Ø tête D₁: 14,1 mm

Ø tête D₂: 16,7 mm

Description technique

Ouverture de clé 2	11 mm
Longueur de clé L	202 mm
Ø tête D ₁	14,1 mm
Ouverture de clé 1	10 mm
Ø tête D ₂	16,7 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Clé à douilles

