

**Clé à têtes mobiles, Ouverture: 12X13 mm****Données de commande**

N° commande	621405 12X13
GTIN	4045197717337
Classe d'article	62C

Description**Exécution:**

Forgées; ouvertures à tolérances serrées; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.

Têtes mobiles (réglables jusqu'à 200°).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé, finition polie.

Longueur de clé L: 220 mm

Ø tête D₁: 16,7 mm

Ø tête D₂: 17,6 mm

Description technique

Longueur de clé L	220 mm
Ouverture de clé 2	13 mm
Ouverture de clé 1	12 mm
Ø tête D ₂	17,6 mm
Ø tête D ₁	16,7 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Clé à douilles

