

Garant**VNMG 160404, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Classe d'article	21G

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Avance f	0,08 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160404

Nombre de changements/dents

4

Type de produit

Plaquette pour tournage