



Clé à têtes mobiles, Ouverture: 14X15 mm



Données de commande

N° commande	621405 14X15
GTIN	4045197717344
Classe d'article	62C

Description

Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.

Têtes mobiles (réglables jusqu'à 200°).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé, finition polie.

Longueur de clé L: 240 mm

Ø tête D₁: 21,6 mm

Ø tête D₂: 21,6 mm

Description technique

Ouverture de clé 1	14 mm
Ø tête D ₂	21,6 mm
Ø tête D ₁	21,6 mm
Ouverture de clé 2	15 mm
Longueur de clé L	240 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Clé à douilles

