

Garant**Kit de montage ultérieur eco, Largeur queue b: 25mm****Données de commande**

N° commande	317900 25
GTIN	4045197716729
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Pour apport de lubrifiant aux porte-outils du système eco et aux porte-outils pour usinage de gorge.
- Convient aux porte-outils à changement rapide AXA 318100 et aux supports interchangeables PARAT 316120 – 316160.
- La lubrification s'effectue via un raccord à gauche, à droite ou à l'arrière.

Livraison:

Avec bouchons filetés et raccord rapide (G 1/8 pouce) pour raccords de Ø ext. 6 mm. Longueur de raccord 17,4 mm.

Description technique

Largeur queue b	25 mm
Longueur totale L ₁	109 mm
Pour hauteur de queue H ₁	25 mm
Hauteur totale H	32 mm
Longueur L ₂	25 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

