



Clé à têtes mobiles, Ouverture: 17X19 mm



Données de commande

N° commande	621405 17X19
GTIN	4045197717368
Classe d'article	62C

Description

Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.

Têtes mobiles (réglables jusqu'à 200°).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé, finition polie.

Longueur de clé L: 275 mm

Ø tête D₁: 23,7 mm

Ø tête D₂: 25,8 mm

Description technique

Ouverture de clé 1	17 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Ø tête D ₂	25,8 mm
Longueur de clé L	275 mm
Ø tête D ₁	23,7 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Clé à douilles

