

**Garant****Jeu de fraises à chanfreiner 150152 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 6**

## Données de commande

N° commande	150312 6
GTIN	4045197717115
Classe d'article	11M

## Description

### Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers.

**Toutes les fraises ont 3 dents**, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Queue **six-pans** pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

### Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

### Contenu:

1 fraise de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

## Description technique

Nombre de fraises	6
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue à trois méplats de serrage avec h9
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

### Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150152 11,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm	150152 19
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm	150152 8
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm	150152 10
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm	150152 15
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm	150152 6