

**Garant****Kit de montage ultérieur Eco, Largeur queue b: 20mm****Données de commande**

N° commande	317900 20
GTIN	4045197716712
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

- Pour apport de lubrifiant aux porte-outils du système Eco et aux porte-outils d'usinage de gorges.
- Convient aux porte-outils de tour à changement rapide AXA 318100 et aux supports interchangeables PARAT 316120 – 316160.
- La lubrification s'effectue via un raccord à gauche, à droite ou à l'arrière.

**Livraison:**

Avec bouchons filetés et raccord rapide (G 1/8 pouce) pour raccords de Ø ext. 6 mm. Longueur de raccord 17,4 mm.

**Description technique**

Pour hauteur de queue H <sub>1</sub>	20 mm
Longueur L <sub>2</sub>	25 mm
Longueur totale L <sub>1</sub>	94 mm
Hauteur totale H	25 mm
Largeur queue b	20 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

