

HOLEX®

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, Ø h7: 7,9 mm



Données de commande

N° commande	123106 7,9
GTIN	4045197447968
Classe d'article	12E

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial – avec arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**. Les **arêtes principales droites** avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des **copeaux courts**.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

Longueur des goujures (voir tableau) moins 1,5×Ø nominal.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **123107**.

Type **HE**: commander avec **123108**.

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 123103.

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 123103.

Type d'outils: Carbure monobloc

Profondeur de perçage jusqu'à: 8×D

Angle de pointe: 135 degré

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Norme: Norme usine

Tolérance Ø nominal: h7

Nombre de dents Z: 2

Tolérance Ø nominal: h7

Longueur des goujures: 76 mm

Longueur totale L_{tot}: 114 mm

Ø queue: 8 mm

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm²: 0,15 mm/tr

Description technique

Tolérance de queue	h6
Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures	76 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,15 mm/tr
Ø nom.	7,9 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue	8 mm
Longueur totale L _{tot}	114 mm
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage maximale recommandée	64,2 mm
Revêtement	TiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Profondeur de perçage jusqu'à	8xD
Angle de pointe	135 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Bague de couleur	Vert