



Élément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 1,5×D, Type: 13



Données de commande

N° commande	232240 13
GTIN	4045197717733
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 13 - 17,5 mm

Long. utile L₁: 26 mm

Ø queue D_s: 20 mm

Long. queue L_s: 50 mm

Vis de serrage: 232990 TX8

Description technique

Vis de serrage	232990 TX8
Plage Ø D _c	13 - 17,5 mm
Ø queue D _s	20 mm
Long. utile L ₁	26 mm
Long. queue L _s	50 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	1,5×D

Queue	ISO 9766
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX8	232990 TX8
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3