



Élément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 1,5×D, Type: 18



Données de commande

N° commande	232240 18
GTIN	4045197717740
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 18 - 24 mm

Long. utile L₁: 36 mm

Ø queue D_s: 25 mm

Long. queue L_s: 56 mm

Vis de serrage: 232990 TX9

Description technique

Ø queue D _s	25 mm
Plage Ø D _c	18 - 24 mm
Long. utile L ₁	36 mm
Vis de serrage	232990 TX9
Long. queue L _s	56 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	1,5×D

Queue	ISO 9766
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX9	232990 TX9
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9