



Élément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 1,5×D, Type: 48



Données de commande

N° commande	232240 48
GTIN	4045197717771
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Avec arrosage interne.

Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Long. utile L_1 : 97,5 mm

\varnothing queue D_s : 40 mm

Long. queue L_s : 70 mm

Vis de serrage: 232990 TX20

Description technique

Plage $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Long. utile L_1	97,5 mm
Vis de serrage	232990 TX20
\varnothing queue D_s	40 mm
Long. queue L_s	70 mm
Nombre de dents Z	2

Exécution	1,5xD
Queue	ISO 9766
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600