



Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 12xD, Type: 18



Données de commande

N° commande	232270 18
GTIN	4045197717924
Classe d'article	22G

Description

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs v_c de 30%.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Long. utile L_1 : 288 mm

Taille cône morse CM: 3

Vis de serrage: 232990 TX9

Description technique

Vis de serrage	232990 TX9
Plage $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Long. utile L_1	288 mm
Taille cône morse CM	3
Nombre de dents Z	2
Exécution	12xD
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX9	232990 TX9