



Élément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 12×D, Type: 12



Données de commande

N° commande	232256 12
GTIN	4045197717788
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs v_c de 30%.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Long. utile L_1 : 144 mm

\varnothing queue D_s : 20 mm

Long. queue L_s : 50 mm

Vis de serrage: 232990 TX7

Description technique

\varnothing queue D_s	20 mm
Plage $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Vis de serrage	232990 TX7
Long. utile L_1	144 mm
Long. queue L_s	50 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	12×D
Queue	ISO 9766
Arrosage interne	oui

Type de produit

Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX7

232990 TX7

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini
0,6 Nm

211750 0,6

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7