



## Élément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 1,5×D, Type: 25



### Données de commande

N° commande	232240 25
GTIN	4045197717757
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Avec arrosage interne.

#### Goujures droites.

#### Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Long. utile  $L_1$ : 52,5 mm

$\varnothing$  queue  $D_s$ : 32 mm

Long. queue  $L_s$ : 60 mm

Vis de serrage: 232990 TX15

### Description technique

Long. utile $L_1$	52,5 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	32 mm
Vis de serrage	232990 TX15
Plage $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Long. queue $L_s$	60 mm
Nombre de dents Z	2

Exécution	1,5xD
Queue	ISO 9766
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600