



Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 12xD, Type: 25



Données de commande

N° commande	232270 25
GTIN	4045197717931
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs v_c de 30%.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Long. utile L_1 : 300 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX15

Description technique

Plage $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Long. utile L_1	300 mm
Vis de serrage	232990 TX15
Taille cône morse CM	4
Nombre de dents Z	2
Exécution	12xD
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600