

SWISS TOOLS

**Corps de barre d'alésage anti-vibratoire, HSK-T, Ø queue / Ø D – cote A:
63/25-150 mm****Données de commande**

N° commande	320103 63/25-150
GTIN	2050001772879
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

- Pour un tournage efficace.
- Pour usinage à gauche et à droite.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826 – 264827.

Arrosage interne: oui

Description technique

Longueur de col cote A	150 mm
Ø queue	63 mm
Ø D	25 mm
Support	HSK-T
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Corps de base pour barres d'alésage

