

SWISS TOOLS

**Corps de barre d'alésage, HSK-T, Queue Ø / ØD A-dim.: 40/25-90mm****Données de commande**

N° commande	320102 40/25-90
GTIN	2050001773050
Classe d'article	36D

**Description****Exécution:**

- Pour un tournage efficace.
- Pour usinage à gauche et à droite.

**Utilisation:**

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

**Remarque(s):**

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826 – 264827.

**Description technique**

Longueur de col cote A	90 mm
Ø queue	40 mm
Ø D	25 mm
Support	HSK-T
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Corps de base pour barres d'alésage