



Élément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 12×D, Type: 18



Données de commande

N° commande	232256 18
GTIN	4045197717801
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs v_c de 30%.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Long. utile L_1 : 288 mm

\varnothing queue D_s : 25 mm

Long. queue L_s : 56 mm

Vis de serrage: 232990 TX9

Description technique

Plage $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
\varnothing queue D_s	25 mm
Long. utile L_1	288 mm
Vis de serrage	232990 TX9
Long. queue L_s	56 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	12×D
Queue	ISO 9766
Arrosage interne	oui

Type de produit

Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX9

674248 TX9

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX9

232990 TX9

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini
2,2 Nm

211750 2,2