

SWISS TOOLS

Tête de coupe, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/12 mm



Données de commande

N° commande	260012 25/12
GTIN	2050001912176
Classe d'article	29D

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour corps de base HSK-T et PSC. Arrosage optimal grâce aux buses de refroidissement haute pression ajustées.

Adapté(s) pour :

Corps de base pour barres d'alésage **320102; 320103; 320407; 320408.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Connexion porte-outils/tourelle: 25 mm

Code ISO tête de coupe: SCLCR/L

Plaquette adaptée: CC.. 1204..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 32 mm

Déport: 17 mm

Longueur totale: 35 mm

Description technique

Code ISO-Tête de coupe interchangeable	SCLCR/L
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Connexion porte-outils/tourelle	25 mm
Pièces de rechange	320620_2
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Déport	17 mm
Ø queue	25 mm
Longueur totale	35 mm
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Accessoires

Vis Torx® n° 2 Type 2	320620 2
-----------------------	----------