



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Plate-forme de travail en aluminium avec caillebotis en acier, Nombre de marches avec plancher: 4



### Données de commande

N° commande	966149 4
GTIN	4031405510203
Classe d'article	98G

### Description

#### Exécution:

Construction soudée en tube solide, marches en caillebotis en acier antidérapant. Extrémités des montants munies de sabots en plastique antidérapants. Avec 2 roulettes à freins. Plateau supérieur 550 x 300 mm.

### Description technique

Prof. surface de base	1,21 m
Hauteur de plate-forme	0,8 m
Roulettes	oui
Poids	16 kg
Exécution marchepied	Marche
Matière	Construction soudée en tube, marches en caillebotis en acier antidérapant

Hauteur de travail env.	2,8 m
Profondeur plate-forme	300 mm
Accessibilité	d'un seul côté
Largeur surface de base	0,78 m
Nombre de marches avec plancher	4
Largeur plate-forme	550 mm
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail