

**Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 12×D, Type: 25****Données de commande**

N° commande	232256 25
GTIN	4045197717818
Classe d'article	22G

Description**Exécution:**

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs v_c de 30%.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Long. utile L_1 : 300 mm

\varnothing queue D_s : 32 mm

Long. queue L_s : 60 mm

Vis de serrage: 232990 TX15

Description technique

Long. utile L_1	300 mm
Plage $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Vis de serrage	232990 TX15
\varnothing queue D_s	32 mm
Long. queue L_s	60 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	12×D
Queue	ISO 9766

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600