



## Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 1,5×D, Type: 25



### Données de commande

N° commande	232257 25
GTIN	4045197717870
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

#### Goujures droites.

#### Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 52,5 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX15

### Description technique

Plage Ø D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	52,5 mm
Vis de serrage	232990 TX15
Taille cône morse CM	4
Nombre de dents Z	2
Exécution	1,5×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non

Type de produit

Forets à plaquettes

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
---	-------------

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
--	-----------

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
---	-------------

Jeu de vis Torx <sup>®</sup> 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
--	-------------

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600
---	-------------