

**Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 1,5×D, Type: 36****Données de commande**

N° commande	232257 36
GTIN	4045197717887
Classe d'article	22G

**Description****Exécution:**

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

**Goujures droites.****Remarque(s):**

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 70,5 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX20

**Description technique**

Plage Ø D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Long. utile L <sub>1</sub>	70,5 mm
Taille cône morse CM	4
Nombre de dents Z	2
Exécution	1,5×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non

Type de produit

Forets à plaquettes

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX20

674248 TX20

Jeu de vis Torx<sup>®</sup> 10 pièces Taille empreinte TX20

232990 TX20

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce  
Longueur totale 50 mm

659874 50

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659906 1600

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600