



## Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 12xD, Type: 13



### Données de commande

N° commande	232270 13
GTIN	4045197717917
Classe d'article	22G

### Description

#### Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance  $f$  de 10% et les valeurs  $v_c$  de 30%.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: non

Nombre de dents  $Z$ : 2

Plage  $\varnothing D_c$ : 13 - 17,5 mm

Long. utile  $L_1$ : 156 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX8

### Description technique

Plage $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Long. utile $L_1$	156 mm
Vis de serrage	232990 TX8
Taille cône morse CM	2
Nombre de dents $Z$	2
Exécution	12xD
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX8	232990 TX8
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8