


Garant
WN.G 060408, Nuance: HB725


Données de commande

N° commande	252064 HB725
GTIN	4045197713476
Classe d'article	21G

Description

WN.G 060408 HB725 Nuance: HB725
 Brise-copeaux: UM
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Application principale	UNI
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Brise-copeaux	UM
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	HB725
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage