

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**

## Données de commande

N° commande	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur de tête L <sub>1</sub>	62,5 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	19,5 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVVCR/L16
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	16 mm
Déport L <sub>3</sub>	20 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	34 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	23 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Profondeur utile T	13 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500