

Garant**VC. T 160404, Nuance: HB725**

Données de commande

N° commande	261458 HB725
GTIN	4045197713742
Classe d'article	21G

Description

VC. T 160404 HB725 Nuance: HB725

Brise-copeaux: UM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	UM
Application principale	UNI
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	HB725
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage