


**Garant**
**CNMG 120412, Nuance: HB725**


### Données de commande

N° commande	250160 HB725
GTIN	4045197713339
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 120412 HB725 Nuance: HB725

Brise-copeaux: UM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 6 mm

 Avance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 250 m/min

### Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 250 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	UNI
Brise-copeaux	UM
Avance $f$	0,05 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 6 mm

Nuance	HB725
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage