

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm


Données de commande

N° commande	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur de tête L ₁	40 mm
Largeur de collet L ₄	11,9 mm
Déport L ₃	14 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A16M SVVCR/L11
Ø pré-perçage min. D _{min}	23 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L ₂	15,5 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Profondeur utile T	9,5 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500