

Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/16mm**Données de commande**

N° commande	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	16 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Longueur de tête L ₁	22 mm
Taille de queue	16 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Code ISO porte-outils	STGCR/L 1616H16
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 7
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 7

269005 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 18

269028 18

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500