

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaque	11 mm
Code ISO porte-outils	A20Q SVVCR/L11
Longueur de tête L ₁	50 mm
Largeur de collet L ₄	13,9 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Plaque adaptée	VC.. 1103..
Déport L ₃	14 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L ₂	19 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Profondeur utile T	9,5 mm
Ø queue D _s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500