

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	STGCR/L 2525M16
Longueur de tête L ₁	23 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	269005 7
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 7	269005 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 18	269028 18
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500