

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaque	16 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVVCR/L16
Déport L_3	20 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	34 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaque adaptée	VC.. 1604..
Largeur de collet L_4	19,5 mm
Longueur de tête L_1	62,5 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Profondeur utile T	13 mm
Ø queue D_s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500