

**Armoire à portes battantes portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	949521 1000
GTIN	4062406082024
Classe d'article	92S

**Description****Exécution:**

Portes renforcées. Poignée tournante DOM avec **serrure à cylindre**. Tablettes réglables au pas de 15 mm.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035. Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**, pas de teintes spéciales possibles.

**Remarque(s):**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Hauteur utile	830 mm
Nombre de tablettes	1
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Poids	32 kg

Hauteur	1000 mm
Profondeur	400 mm
Largeur	930 mm
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	70 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	450 kg
Angle d'ouverture de porte	125 degré
Réglage en hauteur au pas	15 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires à dossiers

## Accessoires

Tablette supplémentaire Type 935	949524 935
Jeu de supports de tablettes pour armoires à portes battantes 20 pièces	959011