



Armoire vestiaire avec socle et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 3



Données de commande

N° commande

949602 3

GTIN

Classe d'article

92S

Description

Exécution:

Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette estampé. Au choix, socle ou pieds en plastique.

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

Concept d'aération: L'entrée d'air dans le fond arrière de l'armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l'air est amené par les orifices au-dessus du socle.

Norme:**DIN 4547****Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Plaque d'identité	non
Poids	64 kg
Hauteur utile par tablette à chapeaux	345 mm
Teinte spéciale possible	non
Toit incliné	non
Prof. utile par compart.	465 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant de sécurité
Nombre de tablettes fixes	1
Norme	DIN 4547
Nombre de compartiments	3
Profondeur tablette	465 mm
Profondeur	500 mm
Porte avec fente d'aération	oui
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Exécution bâti	Socles
Largeur	900 mm
Hauteur	1800 mm
Largeur tablette	220 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1270 mm
Nombre de tringles à vêtements	1
Larg. utile par compart.	220 mm
Pour cadenas	oui
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

Accessoires

Cintre Pièce 1	949775 1
Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085875 40
Cintre Pièce 10	949775 10