



Armoire vestiaire avec socle et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 4



Données de commande

N° commande

949602 4

GTIN

Classe d'article

92S

Description

Exécution:

Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette estampé. Au choix, socle ou pieds en plastique.

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

Concept d'aération: L'entrée d'air dans le fond arrière de l'armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l'air est amené par les orifices au-dessus du socle.

Norme:**DIN 4547****Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	1800 mm
Nombre de compartiments	4
Teinte spéciale possible	non
Nombre de tablettes fixes	1
Profondeur	500 mm
Plaque d'identité	non
Exécution bâti	Socles
Poids	77 kg
Pour cadenas	oui
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant de sécurité
Larg. utile par compart.	220 mm
Prof. utile par compart.	465 mm
Hauteur utile par tablette à chapeaux	345 mm
Toit incliné	non
Norme	DIN 4547
Hauteur utile par casier à vêtements	1270 mm
Largeur	1190 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Nombre de tringles à vêtements	1
Porte avec fente d'aération	oui
Profondeur tablette	465 mm
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Largeur tablette	220 mm
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

Accessoires

Cintre Pièce 10	949775 10
Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085875 40
Cintre Pièce 1	949775 1