

HOLEX**Armoire vestiaire avec pieds en plastique et serrure à cylindre DOM, Nombre de compartiments: 3****Données de commande**

N° commande

949603 3

GTIN

Classe d'article

92S

Description**Exécution:**

Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette estampé. Au choix, socle ou pieds en plastique.

Avec serrure à cylindre de haute qualité.

Concept d'aération: L'entrée d'air dans le fond arrière de l'armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l'air est amené par les orifices au-dessus du socle.

Norme:**DIN 4547****Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile par tablette à chapeaux	345 mm
Prof. utile par compart.	465 mm
Norme	DIN 4547
Profondeur tablette	465 mm
Nombre de tablettes fixes	1
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Larg. utile par compart.	220 mm
Exécution bâti	Pieds en plastique
Nombre de tringles à vêtements	1
Toit incliné	non
Plaque d'identité	non
Profondeur	500 mm
Porte avec fente d'aération	oui
Hauteur utile par casier à vêtements	1270 mm
Largeur	900 mm
Exécution serrure	Serrure à cylindre
Hauteur	1800 mm
Teinte spéciale possible	non
Nombre de compartiments	3
Largeur tablette	220 mm
Poids	64 kg
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

Accessoires

Cintre Pièce 1	949775 1
Plateau à chaussures en plastique Type 1	949761 1
Tablette à chaussures supplémentaire Largeur de compartiments 300 mm	949760 300
Miroir Type 1	949770 1
Cintre Pièce 10	949775 10