



## Petit disque de tronçonnage 1,1mm SG EXTRA MINCE, Ø disque: 65mm



### Données de commande

N° commande	563411 65
GTIN	4007220165706
Classe d'article	55T

### Description

#### Exécution:

- Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques de tronçonnage offrent des performances de tronçonnage optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d'utilisation.
- Les disques à tronçonner fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont particulièrement conçus pour des coupes rapides et sans bavures, avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d'angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d'épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.
- Types: disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).

**Petit disque de tronçonnage** spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces restreints, sur des meuleuses droites électriques ou pneumatiques. Utilisation avec broche de serrage 563415.

#### Spécification:

**A60P-SG STEELOX.**

#### Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques à tronçonner INOX avec vitesse de coupe réduite.

### Description technique

Forme	droite
Vitesse de rotation max.	24300 min <sup>-1</sup>
Forme	41
Épaisseur de disque	1,1 mm
Ø alésage	6 mm
Spécification	A60P-SG
Ø disque	65 mm
Pour épaisseurs de matériaux	3,3 - 5,5 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses droites
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		

Plastique, PRFV	moyennement adaptée
Uni	moyennement adaptée
à sec	adaptée

---

## Accessoires

Broche de serr. pr petits disques de tronçonnage Pour Ø  
alésage 6 mm

563415 6