



## Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 38 pièces, Type: 6



### Données de commande

N° commande	630016 6
GTIN	4018754260638
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M20.

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M18.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 9 pièces 631000, réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Douilles 6 pans 1/2 pouce: 10 pièces 642200 réf. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce: 3 pièces 631700 réf. 3; 4; 5

Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 5 pièces 643200 réf. 6; 8; 10; 12; 14

Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce 633000 réf. 116

Poignée transversale 1/2 pouce: 1 pièce 641300 réf. 300

Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632800 réf. 150

Rallonges 1/4 pouce: 2 pièces 632400 réf. 50; 150

Rallonges 1/2 pouce: 2 pièces 641000 réf. 130; 255

Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633500 réf. 1/4

Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641600 réf. 1/2

Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632000 réf. 1/4

Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640100 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

## Description technique

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-14 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-30 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé hexagonale
Nombre de pièces	38
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	454 mm
Largeur	253 mm
Hauteur	64 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale mm	633000
Poignée emmanchée, 1/4 pouce Longueur totale mm	632800
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce longueur Hexagonal 5 mm	631700 5
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642200 21
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631000 4
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642200 24
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642200 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642200 27
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
	631700 4

Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongue Hexagonal 4 mm

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643200 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643200 8
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642200 19
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631000 10
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632400 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631000 11
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642200 16
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642200 30
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643200 12
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642200 22
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643200 14
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631000 9
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642200 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631000 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643200 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632400 50
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642200 17
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongue Hexagonal 3 mm	631700 3
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633000 116
Cliquet réversible, 1/2" Type 1/2	640100 1/2
Cardan, 1/4 pouce Type 1/4	633500 1/4
Cliquet réversible, 1/4" Type 1/4	632000 1/4
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2
Poignée emmanchée, 1/4 pouce Longueur totale 150 mm	632800 150

Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm

641300 300