



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 22 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	630266 6
GTIN	4018754261499
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces 631000 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631700 réf. 3; 4; 5; 6

Poignée transversale: 1 pièce 633000 réf. 116

Poignée emmanchée: 1 pièce 632800 réf. 150

Rallonge: 1 pièce 632400 réf. 150

Cardan: 1 pièce 633500 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632000 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 57 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 3,5-13 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	3,5-13 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	227 mm
Largeur	131 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631000 11
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 3 mm	631700 3
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 4 mm	631700 4
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631000 13
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631000 4,5
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 6 mm	631700 6
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631000 9
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631000 10
Cardan, 1/4 pouce Type	633500
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631000 12
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631000 4

Cliquet réversible, 1/4" Type	632000
Poignée emmanchée, 1/4 pouce Longueur totale mm	632800
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale mm	633000
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 3,5 mm	631000 3,5
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631000 5
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632400 150
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 5 mm	631700 5