



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 19 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	630166 6
GTIN	4018754261512
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces 631000 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Poignée transversale: 1 pièce 633000 réf. 116

Poignée emmanchée: 1 pièce 632800 réf. 150

Rallonges: 2 pièces 632400 réf. 50; 150

Cardan: 1 pièce 633500 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632000 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 57 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 3,5-13 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
----------------------	-----------

Nombre de pièces	19
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	3,5-13 mm
Longueur	227 mm
Largeur	131 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631000 13
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 3,5 mm	631000 3,5
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631000 12
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632400 150
Poignée emmanchée, 1/4 pouce Longueur totale mm	632800
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631000 5
Cardan, 1/4 pouce Type	633500
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631000 10
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631000 4
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631000 4,5
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632400 50
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631000 9
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631000 11
Cliquet réversible, 1/4" Type	632000
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale mm	633000
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8

