

HOLEX®
Filière, M: M30

Données de commande

N° commande	140450 M30
GTIN	4045197714831
Classe d'article	12K

Description
Exécution:

Filière fermée, préfendue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées**, angle de coupe env. 15°.

Type de filetage: M

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: HSS E

Norme: EN 22568

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 3,5 mm

Ø ext.: 65 mm

Hauteur: 25 mm

Description technique

Hauteur	25 mm
Pas	3,5 mm
Ø ext.	65 mm

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	30
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite