

Garant
POMX 10T5ZEER M, HB9645, Type: INOX

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 213184 INOX |
| GTIN | 4045197714923 |
| Classe d'article | 21A |

Description
Exécution:

Conception robuste des plaquettes (épaisseur = 5,9 mm).

Géométrie d'avance élevée positive.

Longueur d'arête de planage : 2 mm pour une qualité d'état de surface élevée.

Rentabilité particulièrement élevée grâce à 5 arêtes.

Utiliser de préférence dans les applications difficiles (coupes intermittentes).

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Description technique

| | |
|--|-----------------|
| Type | INOX |
| Rayon de programmation pour $a_{p \max}$ | 4,8 mm |
| Avance f_z par dent | 1 mm |
| Nombre de changements/dents | 5 |
| Code ISO plaquette | POMX 10T5ZEER M |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Nuance | HB9645 |
| Type d'outils | Carbure |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adaptée | 70 m/min | S |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| Air | adaptée | | |