

Garant**Lame de perçage HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 29,5 mm****Données de commande**

N° commande	231660 29,5
GTIN	4045197714725
Classe d'article	21M

Description**Exécution:**

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.

Précision de concentricité à l'état monté $\leq 20 \mu\text{m}$. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande. Les données de coupe sont valables pour l'élément de base $5 \times D$.

Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Pour Ø élément de base D: 29 mm

Avance f dans GG(G): 0,44 mm/tr

Description technique

Pour Ø élément de base D	29 mm
Ø D	29,5 mm
Avance f dans GG(G)	0,44 mm/tr
Nombre de changements/dents	1

Nuance	HB7725
Type d'outils	Carbure
Angle de pointe	135 degré
Nombre de dents Z	2
Type de produit	Inserts de coupe pour perçage