

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm


Données de commande

N° commande	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Classe d'article	21U

Description technique

Code ISO porte-outils	A25X DCLNR/L12
Angle d'attaque κ	95 degré
Taille plaquette	12 mm
Déport L_3	17 mm
Sous-plaquette	259033 2
Ø pré-perçage min. D_{min}	29,5 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Longueur totale L	225 mm
Hauteur de serrage L_2	24,3 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Bride, vis, joint torique	259036 1
Ø queue D_s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage