

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/12mm**

## Données de commande

N° commande	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Classe d'article	21U

## Description technique

Code ISO porte-outils	A32X DCLNR/L12
Longueur totale L	288 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	38 mm
Déport $L_3$	22 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	259033 2
Hauteur de serrage $L_2$	31 mm
Bride, vis, joint torique	259036 1
Ø queue $D_s$	35 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage