

Garant**Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 25/12mm**

Données de commande

N° commande	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Classe d'article	21U

Description technique

Déport L ₃	17 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	29,5 mm
Plaque adaptée	CN.. 1204..
Code ISO porte-outils	A25X DCLNR/L12
Vis pour sous-plaque	259027 2
Taille plaque	12 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Sous-plaque	259033 2
Hauteur de serrage L ₂	24,3 mm
Longueur totale L	225 mm
Bride, vis, joint torique	259036 1
Ø queue D _s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage