

Garant GRIDLINE

**Etabli, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, tiroir grande largeur, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 1500mm****Données de commande**

N° commande	921121 1500
GTIN	4062406083083
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.

Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité. Avec tiroir grande largeur pour le rangement d'outils de grande taille.

**Placement:**

Hauteur de porte (gauche) mm: 325

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 50, 75, 75, 125

Hauteur frontale des tiroirs, tiroir grande largeur mm: 125

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Prof. utile tiroir grande largeur	500 mm
Largeur bâti	1300 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Série	Ready-to-go
Largeur utile des tiroirs en G	20
Larg. utile tiroir grande largeur	1100 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Longueur plan de travail	1500 mm
Nombre de tiroirs	4
Profondeur bâti	700 mm
Hauteur	850 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Poids	143,1 kg
Hauteur utile caisson de tiroirs	325 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 20X20	951885 20X20
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 50/3	950300 50/3
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 20X20	951910 20X20
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 50/1	950300 50/1
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 50/2	950300 50/2
Revêtement en PVC souple transparent Largeur 1500 mm	951951 1500
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/2	950320 75/2
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/3	950300 75/3
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955071 22
Coffret de douilles 1/2 pouce Nombre d'outils 32	953821 32
Outils de démontage Type 1	950070 1
Traçage et sciage Nombre d'outils 8	954895 8
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/1	950320 125/1
Jeu de limes Nombre d'outils 6	952253 6
Jeu d'atelier Nombre d'outils 26	955081 26
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/3	950320 75/3
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954295 5
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125

Jeu de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 39	953833 39
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/4	950320 125/4
Coffret de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 37	953828 37
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/6	950320 125/6
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/2	950300 75/2
Tapis pour tiroirs Dimension en G 20X20	951830 20X20
Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003	950050 003
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/1	950300 75/1
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/1	950320 75/1
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	927800 50
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954305 5
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/3	950320 125/3
Jeu de clés mixtes Nombre d'outils 20	952505 20
Jeu de tournevis Nombre d'outils 10	953521 10
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955072 22
Assort. mousse jeu de 4 pinces Garant Nombre d'outils 5	954306 5
Assort. mousse tvs phillips/plat Horex Nombre d'outils 10	953522 10