

Garant GRIDLINE

Etabli, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, tiroir grande largeur, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20x20G, Long. plan de travail: 1500mm**Données de commande**

N° commande	921127 1500
GTIN	4062406083106
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.

Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité. Avec tiroir grande largeur pour le rangement d'outils de grande taille.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 325

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 50, 75, 75, 125

Hauteur frontale des tiroirs, tiroir grande largeur mm: 125

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur	850 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Profondeur plan de travail	750 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	325 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Nombre de tiroirs	4
Largeur utile des tiroirs en G	20
Poids	136,1 kg
Largeur bâti	1300 mm
Série	Ready-to-go
Larg. utile tiroir grande largeur	1100 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Prof. utile tiroir grande largeur	500 mm
Profondeur bâti	700 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/3	950320 75/3
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/1	950320 100/1
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954305 5
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 50/3	950300 50/3
Outils de démontage Type 1	950070 1
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/3	950300 75/3
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/6	950320 125/6
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/1	950320 75/1
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 50/2	950300 50/2
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	927800 50
Tapis pour tiroirs Dimension en G 20X20	951830 20X20
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/2	950320 100/2
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/2	950320 75/2
Jeu d'atelier Nombre d'outils 26	955081 26
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/4	950320 125/4

Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003	950050 003
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954295 5
Jeu de limes Nombre d'outils 6	952253 6
Jeu de tournevis Nombre d'outils 10	953521 10
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 20X20	951910 20X20
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/2	950300 75/2
Jeu de clés mixtes Nombre d'outils 20	952505 20
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/1	950300 75/1
Coffret de douilles 1/2 pouce Nombre d'outils 32	953821 32
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 50/1	950300 50/1
Jeu de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 39	953833 39
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Coffret de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 37	953828 37
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 20X20	951885 20X20
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/1	950320 125/1
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/3	950320 100/3
Traçage et sciage Nombre d'outils 8	954895 8
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 125/3	950320 125/3
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955071 22
Assort. mousse jeu de 4 pinces Garant Nombre d'outils 5	954306 5
Assort. mousse tvis phillips/plat Horex Nombre d'outils 10	953522 10
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955072 22